



## Mode d'emploi

# Acoustic Docking Station JMC



JMC Lutherie SA  
Route de France 6  
Case postale 42  
1348 Le Brassus  
Suisse  
T +41 21 845 56 10  
info@jmclutherie.com  
www.jmclutherie.com



Andere Sprachen erhältlich online oder auf Anfrage  
beim Sitz der Firma.

Other languages available online or on request at  
Headquarter.



## Acoustic Docking Station JMC

Félicitations pour l'acquisition de votre Acoustic Docking Station JMC. Vous venez de vous offrir un objet issu de la lutherie du 21<sup>ème</sup> siècle, associant des techniques de lutherie, de physique et l'exceptionnel épicea de résonance connu depuis des centaines d'années pour son excellente réponse aux vibrations.

### Instructions d'emploi

Pour le meilleur rendu, il est important que le smartphone soit installé dans la mousse de manière la plus hermétique possible. Ainsi, vous recevez au total cinq mousses de tailles différentes. Veillez à choisir la mousse la plus adaptée possible, en testant votre appareil avec les mousses. Vous trouverez dans ce mode d'emploi une clé permettant d'ouvrir et de refermer le couvercle servant à positionner la mousse. Dans le schéma ci-dessous, nous vous rendons attentifs qu'il est préférable d'introduire le smartphone de biais plutôt que verticalement, pour éviter un enfoncement de la mousse, puis le repositionner verticalement. Le son varie passablement en fonction de la position du smartphone, notamment dans la profondeur de l'appareil dans la mousse. Nous vous invitons à tester le meilleur rendu.



### Entretien

Construit en épicea de résonance, il est important de ne pas exposer l'objet directement à une source de chaleur. Il est recommandé de le stocker à un taux d'humidité de minimum 40 %. Pour le nettoyage, nous préconisons l'emploi d'un chiffon doux et humide si nécessaire. Ne pas utiliser de produits de nettoyage (pour garder l'aspect satiné naturel) et encore moins de détergents (pouvant altérer le vernis). Attention de ne pas le heurter avec des matériaux durs. Cela ne devrait pas altérer le son, mais cela pourra facilement le marquer. Il devient ensuite difficile de retirer des marques.

Poids 380 g net, 800 g emballé

Dimensions 28 cm x 11 cm x 5 cm

Dimensions emballage 37 cm x 16.5 cm x 5.6 cm